

## Porca de aperto ER, para ER: 16



### Dados do pedido

Número do pedido	309580 16
GTIN	4045197151940
Classe de artigo	32Z

### Descrição

**Modelo:**

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima. **Com sextavado** SW 25.

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

**Acessórios especiais:**

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

**Instrução:**

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

### Descrição técnica

Rosca	M22×1,5
Comprimento total L	18 mm
binário de aperto máximo	80 Nm
para ER	16 mm

Ø exterior D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min <sup>-1</sup>
Tipo de produto	Porca de aperto

---

## Acessórios

Chave de uma boca Tamanho da chave 25	613300 25
---------------------------------------	-----------