

Porca de aperto ER, para ER: 25



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 309580 25 |
| GTIN | 4045197151957 |
| Classe de artigo | 32Z |

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|---------|
| Rosca | M32×1,5 |
| binário de aperto máximo | 140 Nm |
| para ER | 25 mm |
| Comprimento total L | 21 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Ø exterior D | 42 mm |
| Norma | DIN 6499 D |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min ⁻¹ |
| Tipo de produto | Porca de aperto |

Acessórios

| | |
|---|-----------|
| Chave de aperto ER Porca de 1/2 polegada para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 25 | 309700 25 |
| Chave de aperto ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 25 | 309680 25 |