

## Porca de aperto ER, para ER: 32



### Dados do pedido

Número do pedido	309580 32
GTIN	4045197151964
Classe de artigo	32Z

### Descrição

**Modelo:**

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima. **Com ranhuras.**

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

**Acessórios especiais:**

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

**Instrução:**

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

### Descrição técnica

Rosca	M40×1,5
binário de aperto máximo	180 Nm
para ER	32 mm
Comprimento total L	23 mm

Ø exterior D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min <sup>-1</sup>
Tipo de produto	Porca de aperto

## Acessórios

Chave de aperto ER Porca de 1/2 polegada para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 32	309700 32
Chave de aperto ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 32	309680 32