



Dados do pedido

Número do pedido	329930 22,5
GTIN	2050001075345
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Smooth version for precision machining.

Clamping heads, **round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping Ø with order.**

Descrição técnica

Ø de fixação	22,5 mm
Perfil	redondo
Área de aperto	liso
Dureza	60 HR
Comprimento L	53 mm
Versão	estrutura dianteira encurtada
Alojamento	SK 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

