

Porca de aperto ER para discos de vedação, para ER: 25



Dados do pedido

Número do pedido	309615 25
GTIN	7640128492184
Classe de artigo	39Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Porca revestida para: menor valor de atrito e **maior força de aperto**, bem como alta resistência ao desgaste e à corrosão. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Anilhas de vedação N.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

binário de aperto máximo	140 Nm
Comprimento total L	25 mm

para ER	25 mm
Rosca	M32×1,5
Ø exterior D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto