



Dados do pedido

Número do pedido	084377 UNI
GTIN	2050001710635
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Velo de ligação para óleos e químicos com **uma capacidade de absorção excepcional (até 20 vezes o seu próprio peso), com custos de eliminação muito baixos e desperdício muito reduzido**. Os velos de ligação são feitos de 100% polipropileno e são adequados para **quase todos os produtos químicos**. Melhoria significativa da segurança e limpeza durante o funcionamento, sem que líquidos nem granulados cubram o piso. **Sistema de cores para separar os panos de acordo com a área de aplicação**.

Os artigos do tamanho **OIL** só absorvem óleo (p. ex., separação de óleo e água ou utilização no exterior). Os artigos do tamanho **UNI** absorvem todos os líquidos (p. ex., óleo, água, produtos químicos).

Rolo de material, transversalmente perfurado a cada 50 cm.

Toalhetes e rolos com **estrutura resistente a rasgões, reforçada e de dupla camada** para aplicações Heavy-Duty. Também adequado para utilização no chão. Sem fiapos.

Descrição técnica

Área de aplicação	UNI
Cor	cinzento
volume de absorção máximo	162 l

Material fornecido unidades/caixa de cartão	2
Tipo de produto	Velo de ligação