



## Dados do pedido

Número do pedido	084270 5
GTIN	2050000966699
Classe de artigo	08J

## Descrição

### Modelo:

Lubrificante de refrigeração **sem cloro, formaldeído e ácido bórico** para **requisitos elevados**. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.

**Concentrado abrasivo** de alto rendimento transparente para uma boa visibilidade ao retificar uma grande variedade de materiais. **Relação de mistura 1: 40** (2,5%).

### Vantagem:

Melhora **a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Os concentrados são **anticorrosivos**, protegem a tinta e são **fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica** e altamente dermocompatíveis.

### Instrução:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

Viscosidade cinemática	10 mm <sup>2</sup> /s
Cor	amarelo claro

Versão	Bidão
Forma	líquido
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Índice	5 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo
#Valor do refratômetro	2