

Conjunto de mordentes de bloco 4 peças, macio, para tipo de mandril: 100mm



Dados do pedido

Número do pedido	314700 100
GTIN	4019208034461
Classe de artigo	33R

Descrição

Material:

16 MnCr5

Indicado para:**Mandril rotativo de quatro mordentes n.º 312505; 312705.****Instrução:**

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descrição técnica

Comprimento L	48 mm
Largura B	14 mm
Altura H	33,5 mm
para tipo de mandril	100 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana

