

## Ficha de dados

**Mitutoyo**

### Comparador, Área de medição/Ø da caixa: 10/58



### Dados do pedido

Número do pedido	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Classe de artigo	44A

### Descrição

#### Versão:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores de precisão com caixa metálica, haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

#### Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

### Descrição técnica

Força de medição	0,4 - 1,4 N
Faixa de medição	10 mm
Leitura por rotação do ponteiro	1 mm
Calibração	C1
Valor de escala	0,01 mm
Ø da caixa	58 mm

## Ficha de dados

Norma	DIN 878
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432050-10/58>