

## Ficha de dados



### Concentrado de óleo abrasivo de elevado rendimento, Índice: 20



#### Dados do pedido

Número do pedido	084270 20
GTIN	2050000971921
Classe de artigo	08J

#### Descrição

##### Versão:

Lubrificante de refrigeração **sem cloro, formaldeído e ácido bórico** para **requisitos elevados**. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.

**Concentrado abrasivo** de alto rendimento transparente para uma boa visibilidade ao retificar uma grande variedade de materiais. **Relação de mistura 1: 40 (2,5%).**

##### Vantagem:

Melhora **a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Os concentrados são **anticorrosivos**, protegem a tinta e são **fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica** e altamente dermocompatíveis.

##### Nota:

Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido.

#### Descrição técnica

Versão	Bidão
Cor	amarelo claro

## Ficha de dados

Viscosidade cinemática	10 mm <sup>2</sup> /s
Forma	líquido
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Índice	20 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo
#Valor do refratômetro	2