

Ficha de dados



Paquímetro digital TESA TWIN-CAL com medidor de profundidade redondo,

Faixa de medição: 150



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 412765 150 |
| GTIN | 7630041106145 |
| Classe de artigo | 45A |

Descrição

Versão:

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS, ligação TLC integrada para transferência de dados.
Com roda de acionamento.

Utilização:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Incl. 1 pilha n.º 081560 CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Nota:

Também disponível como conjunto com rádio n.º 498921 tam. BT a pedido.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------------|-------|
| Comprimento do bico | 40 mm |
| Calibração | A1 |
| Medidor de profundidade disponível | sim |
| medidor de profundidade | Ø 1,6 |
| Roda de acionamento | sim |
| Desativação automática | sim |

Ficha de dados

| | |
|--|----------------------------|
| Ativação standby | sim |
| Leitura comutável | mm/polegada |
| Norma | ISO 13385 |
| Tempo de funcionamento | 12000 h |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm |
| Leitura | 0,01 mm |
| Leitura | 0,0005 polegada |
| Faixa de medição | 0 - 150 mm |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 |
| Número de pilhas incluídas | 1 |
| Tipo de pilha | Pilha botão |
| Alimentação de energia | A pilhas |
| Tamanho internacional | CR2032 |
| Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm |
| Interface | Interface USB |
| Interface | TESA Link Connector TLC |
| Interface | interface Digimatic |
| Tecnologia de medição | digital |
| Material | Aço inoxidável, INOX |
| todas as peças | temperado |
| embalagem | caixa estável |
| Tipo de produto | Paquímetro universal |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412765-150>