

## Ficha de dados



### Comparador fino com proteção contra choques, Área de medição/Ø da caixa: 1/40



#### Dados do pedido

Número do pedido	433400 1/40
GTIN	4031452100495
Classe de artigo	46C

#### Descrição

##### Versão:

Caixa de latão cromado mate robusta; vidro de mostrador inquebrável.

Haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada.

Design muito preciso.

Pontos mais importantes do mecanismo de medição com **apoio de pedras preciosas**.

Ponteiro central **para leitura de 1/1000 mm**.

O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

Força de medição praticamente constante em toda a faixa de medição.

**Proteção contra choques de alta qualidade para uma vida útil extralonga.**

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006.

##### Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

#### Descrição técnica

Força de medição	1 - 1,5 N
Faixa de medição	1 mm

## Ficha de dados

Ø da caixa	40 mm
Leitura por rotação do ponteiro	0,2 mm
Calibração	C2
Valor de escala	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	5 µm
Tecnologia de medição	análogo
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/433400-1/40>