

**Comparador pequeno de precisão, Área de medição/Ø da caixa: 3/28****Dados do pedido**

Número do pedido	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Classe de artigo	46C

Descrição**Versão:**

Minicomparadores de precisão com caixa metálica robusta, haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Força de medição	0,8 - 1,2 N
Calibração	C1
Leitura por rotação do ponteiro	0,5 mm
Ø da caixa	28 mm
Valor de escala	0,01 mm
Faixa de medição	3 mm

Ficha de dados

Norma	Norma de fábrica
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	17 µm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432500-3/28>