

**Comparador com proteção contra choques, Área de medição/Ø da caixa: 10/58****Dados do pedido**

Número do pedido	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Classe de artigo	42C

Descrição**Versão:**

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. **Comparadores de precisão** resistentes a impactos. Haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Anel exterior com 2 marcas de tolerância ajustáveis. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Proteção contra choques graças ao casquilho da cremalheira. Modelo em metal integral com vidro de mostrador em plástico.

Versão do texto publicitário:

Comparadores de precisão resistentes a impactos. Haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Anel exterior com 2 marcas de tolerância ajustáveis. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Ficha de dados

Força de medição	0,7 - 1,5 N
Calibração	C1
Valor de escala	0,01 mm
Ø da caixa	58 mm
Leitura por rotação do ponteiro	1 mm
Faixa de medição	10 mm
Norma	DIN 878
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	15 µm
Mostrador rotativo	sim
marcas de tolerância ajustáveis	sim
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432000-10/58>