



Comparador pequeno de precisão IP67 à prova de óleo e água, à prova de choque, Área de medição/Ø da caixa: 3/40



Dados do pedido

Número do pedido	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Classe de artigo	46C

Descrição

Versão:

Minicomparadores de precisão com caixa metálica robusta, haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

À prova de óleo e água, à prova de choque.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Valor de escala	0,01 mm
Ø da caixa	40 mm
Força de medição	1 - 1,7 N

Ficha de dados

Faixa de medição	3 mm
Leitura por rotação do ponteiro	0,5 mm
Calibração	C1
Norma	DIN 878
Tipo de proteção IP	IP 67
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	10 µm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432650-3/40>