



Comparador grande de precisão com proteção contra choques, Área de medição/Ø da caixa: 10/80



Dados do pedido

Número do pedido	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Classe de artigo	46C

Descrição

Versão:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Com Ø exterior maior de relógio e intervalos extragrandes dos traços de medição, **engrenagem de medição** à prova de choques. Caixa de latão cromada mate. Com haste de fixação de Ø 8 mm h6; temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Anel exterior com 2 marcas de tolerância ajustáveis. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Ø da caixa	80 mm
Faixa de medição	10 mm
Calibração	C1
Força de medição	1 - 1,8 N

Ficha de dados

Valor de escala	0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro	1 mm
Norma	Norma de fábrica
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	17 µm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432900-10/80>