



Comparador fino de precisão com mostrador Feinika com proteção contra choques, Área de medição/Ø da caixa: 1/40



Dados do pedido

Número do pedido	433500 1/40
GTIN	4031452101652
Classe de artigo	46C

Descrição

Versão:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006.

Caixa de latão cromada mate estável.

Haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada.

Modelo robusto.

Pontos mais importantes do mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas.

Ponteiro central **para leitura de 1/1000 mm.**

O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

Força de medição praticamente constante em toda a faixa de medição.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Valor de escala	0,001 mm
Ø da caixa	40 mm

Ficha de dados

Calibração	C2
Faixa de medição	1 mm
Força de medição	0,7 - 1 N
Leitura por rotação do ponteiro	0,1 mm
Norma	Norma de fábrica
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	3 µm
Tecnologia de medição	análogo
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/433500-1/40>