

Mahr

Comparador digital Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 12,5



Dados do pedido

Número do pedido	434024 12,5
GTIN	4059192014322
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Comparador digital com mostrador LCD muito grande (12 mm) de alto contraste. Imediatamente pronto para medição depois de ligar graças ao sistema Reference. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

Reposição do visor a zeros em qualquer posição, Preset (predefinição da medição), inversão do sentido de contagem, desligamento automático (selecionável). Função de bloqueio: bloqueio de botões contra operação involuntária. IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; 434915. Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Ficha de dados

Ø do veio de fixação h6	8 mm
Calibração	C1
Espessura da caixa	28 mm
Faixa de medição	12,5 mm
Força de medição	0,5 – 1 N
Ø da caixa	60 mm
Leitura comutável	0,00005 polegada
Leitura comutável	0,001 mm
Tipo de proteção IP	IP 52
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434024-12,5>