

**Comparador digital i-wi Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 12,5****Dados do pedido**

Número do pedido	434318 12,5
GTIN	4059192014537
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Com **sistema de rádio i-Wi integrado**, para a transmissão fácil e sem fios dos dados de medição para qualquer computador.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.

Descrição técnica

Força de medição	0,65–0,90 N
Faixa de medição	12,5 mm

Ø do veio de fixação h6	8 mm
Calibração	C1
Ø da caixa	58 mm
Espessura da caixa	35 mm
Leitura comutável	0,00002 polegada
Leitura comutável	0,0005 mm
Tipo de proteção IP	IP 42
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2450
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	interface Digimatic
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador