



Comparador fino IP 53, proteção contra choques, Área de medição/Ø da caixa: 1/40



Dados do pedido

Número do pedido	433600 1/40
GTIN	4031452100501
Classe de artigo	46C

Descrição

Versão:

Caixa de latão cromado mate robusta; vidro de mostrador inquebrável.

Haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada.

Design muito preciso.

Pontos mais importantes do mecanismo de medição com **apoio de pedras preciosas**.

Ponteiro central **para leitura de 1/1000 mm**.

O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.

Força de medição praticamente constante em toda a faixa de medição.

Comparador de precisão à prova de choques e salpicos de água.

Função:

IP53: Proporciona proteção contra água pulverizada, até 60° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Ficha de dados

Faixa de medição	1 mm
Ø da caixa	40 mm
Leitura por rotação do ponteiro	0,2 mm
Calibração	C2
Força de medição	1,1 - 1,6 N
Valor de escala	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de proteção IP	IP 53
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	5 µm
Tecnologia de medição	análogo
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/433600-1/40>
