

**Comparador digital Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 12,5****Dados do pedido**

Número do pedido	434320 12,5
GTIN	4059192014629
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Comparador digital com **visor numérico** muito grande (**11 mm**) e indicação de tolerância integrada. Indicação de barógrafo analógico adicional com limites de tolerância. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.

Função absoluta: Reposição a zeros em qualquer posição sem perder a referência.

Fator ajustável com indicação no ecrã.

Determinadas funções podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.

Funções de medição dinâmicas (MAX/MIN): para ensaios de concentricidade e planicidade ou procura de pontos de inversão.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1 \text{ mm}$; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Calibração	C1
Ø da caixa	58 mm
Força de medição	0,65–0,90 N
Faixa de medição	12,5 mm
Espessura da caixa	35 mm
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Leitura comutável	0,00002 polegada
Leitura comutável	0,0005 mm
Tipo de proteção IP	IP 42
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2450
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434320-12,5>