



Dados do pedido

Número do pedido	084360
GTIN	2050000968891
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Skimmer de cinta de velocidade ajustável na versão de baixa tensão não crítica de 12 V (com conector de alimentação) para aplicações móveis e adaptadas às necessidades. Fixação sem ferramentas com ímã permanente na caixa da máquina.

Utilização:

Os skimmers de cinta para óleo são utilizados para **remover óleos estranhos** e aparas dos óleos de arrefecimento. Assim, é largamente evitada a **proliferação de bactérias**, a **vida útil** dos óleos de arrefecimento é consideravelmente aumentada e o **desenvolvimento de odores e vapor** é significativamente reduzido.

Após pelo menos **2 horas de repouso** (os óleos estranhos assentam na superfície), mergulhar o skimmer de cinta no óleo de arrefecimento entre aprox. 10 e 40 mm e fixá-lo através das várias opções de ajuste. A duração de utilização deve ser de entre 2 e 12 horas. O raspador desloca a sujidade para outro recipiente.

Descrição técnica

Tipo de produto	Aspirador de superfícies (Skimmer)
-----------------	------------------------------------

Acessórios

Cinta sobresselente para skimmer de cinta n.º 084360	084369
Fonte de alimentação para skimmer de cinta n.º 084360	084366
Bomba de ventilação	084364