

## Jogo de bases paralelas



### Dados do pedido

Número do pedido	366751
GTIN	4045197559371
Classe de artigo	32D

### Descrição

**Modelo:**

Retificado aos pares, dureza 60 HRC.

Precisão: Tolerância de altura  $\pm 0,01$  mm, tolerância de largura  $\pm 0,02$  mm.

**Utilização:**

Para trabalhos de precisão para alojamento paralelo de peças em tornos de bancada ou dispositivos.

### Descrição técnica

Largura	4 mm
Altura	30 mm
Altura	26 mm
Altura	42 mm
Altura	14 mm
Altura	18 mm
Altura	10 mm

Altura	22 mm
Altura	34 mm
Altura	38 mm
Comprimento	160 mm
Número de réguas	9 Par
Tipo de produto	Bases paralelas

## Acessórios

Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 26	366760 26
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 34	366760 34
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 22	366760 22
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 30	366760 30
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 18	366760 18
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 42	366760 42
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 38	366760 38
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 14	366760 14
Par único de bases paralelas para366751 tam. 160×4 Largura 10	366760 10