

Mitutoyo

Comparador digital analógico Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 30



Dados do pedido

Número do pedido	434651 30
GTIN	4946368500324
Classe de artigo	44A

Descrição

Versão:

Leitura sem erros graças ao visor digital de grandes dimensões e ao visor analógico adicional.

Adequado para medições contínuas devido à operação com corrente. Caixa estável, haste apalpadora com apoio de precisão.

Função:

- **Mudança de cor quando as tolerâncias são excedidas.**
- **Valor de retenção MAX/MIN.**
- **Memória do valor máximo (sem pesquisa de ponto de inversão).**
- **Exibição do ponto zero, p. ex., para medições de tolerância.**
- **Comutação da direção de medição.**
- **Opção de comando do exterior e transferência de dados para o exterior.**
- **Telecomando (acessórios especiais).**

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação da fonte de alimentação 220 V/9 V/500 mA.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498430, telecomando, Digimatic Presetter.

Descrição técnica

Ficha de dados

Calibração	C1
Força de medição	≤ 2 N
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Leitura selecionável	0,001 / 0,0005 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,0015 mm
Norma	Norma de fábrica
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434651-30>