

Design de precisão da haste da pastilha MK, MK/cone para mandril: 4/22



Dados do pedido

Número do pedido	342600 4/22
GTIN	4045197308665
Classe de artigo	33A

Descrição

Modelo:

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos leigos não provocam entalhes.

Com haste MK e lingueta de expulsão.

A **versão de precisão** tem a maior precisão de concentricidade e é recomendada para buchas autorroscantes de alto rendimento n.º 341000.

Utilização:

Para o alojamento de buchas em perfuradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrição técnica

Tamanho do cone Morse MK	4
Cone para mandril DIN 238	B 22
Ø do cone D	21,793 mm
Tipo de produto	Alojamento da bucha