

Garra de aperto ajustável rebaixado, Largura da ranhura a: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	370685 12
GTIN	4020772074593
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Aço temperado pintado, resistência dos parafusos 8.8.

Utilização:

Para atingir a **altura de fixação mais baixa, rodar a barra de fixação.**

Material fornecido:

Completo com parafuso de ajuste e parafuso de ranhura em T DIN 787 (n.º 375300).

Descrição técnica

Distância e entre a ponta e a ranhura	21 mm
Altura do desnível A ₁	8 mm
Profundidade do desnível A ₂	10 mm
Largura da ranhura a	12 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1212100
Comprimento da ranhura f	40 mm
Altura de fixação h	10 - 48 mm

Comprimento L	100 mm
Largura B	40 mm
Altura H	20 mm
Tipo	6314AV
Tipo de produto	Garra de aperto

Acessórios

Alavanca de aperto bloqueável Largura da ranhura a 12	370750 12
---	-----------