

**Porca deslizante em T, M16, para medida nominal das ranhuras em T: 18mm****Dados do pedido**

Número do pedido	370560 18
GTIN	4020772080068
Classe de artigo	35A

**Descrição****Utilização:**

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Aço temperado, força 10.

**Instrução:**

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

**Descrição técnica**

Medida nominal das ranhuras em T	18 mm
Altura k	10 mm
Comprimento	28 mm
Largura e	28 mm
Largura a	17,7 mm
Tipo	508

Norma	<b>DIN 508</b>
Tamanho da rosca	M16
com rosca	sim
Material	Aço para melhoramento
Classe de resistência	10
Tipo de produto	Porca deslizante