

Design de precisão da haste da pastilha MK, MK/cone para mandril: 3/24**Dados do pedido**

Número do pedido	342600 3/24
GTIN	4045197308634
Classe de artigo	33A

Descrição**Modelo:**

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.

Com haste MK e lingueta de expulsão.

A **versão de precisão** tem a maior precisão de concentricidade e é recomendada para buchas autorroscantes de alto rendimento n.º 341000.

Utilização:

Para o alojamento de buchas em perfuradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrição técnica

Cone para mandril DIN 238	B 24
Ø do cone D	23,825 mm
Tamanho do cone Morse MK	3
Tipo de produto	Alojamento da bucha