

## Design de precisão da haste da pastilha MK, MK/cone para mandril: 4/16



### Dados do pedido

Número do pedido	342600 4/16
GTIN	4045197308641
Classe de artigo	33A

### Descrição

**Modelo:**

**Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata.** Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos leigos não provocam entalhes.

Com haste MK e lingueta de expulsão.

A **versão de precisão** tem a maior precisão de concentricidade e é recomendada para buchas autorroscantes de alto rendimento n.º 341000.

**Utilização:**

Para o alojamento de buchas em perfuradoras, tornos, dispositivos, etc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Descrição técnica

Tamanho do cone Morse MK	4
Cone para mandril DIN 238	B 16
Ø do cone D	15,733 mm
Tipo de produto	Alojamento da bucha