

 HÖRGER & GÄSSLER  
Gesellschaft für Präzisionsmechanik

## Ligaçāo hidráulica do suporte de medição (sem base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio, Alcance: 220



### Dados do pedido

Número do pedido	440840 220
GTIN	4260180710885
Classe de artigo	46Q

### Descrição

#### Versão:

**Suporte de medição hidráulico com aperto central.** Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os **braços articulados** rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. **Suporte do comparador** para comparadores com Ø da haste 8 mm ou prisma.

Apenas hastas **sem** base.

#### Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura **com o aperto aberto**. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No **estado apertado**, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.

### Descrição técnica

Alcance	220 mm
Rosca de ligação	Rosca exterior M8
Força de aderência	800 N

Alinhamento da rosca de ligação

central

Tipo de produto

Suporte de medição

---

## Acessórios

Pistão sobressalente Tipo 3	440830 3
Punho de estrela Tipo 3	440850 3
Parafuso de aperto M3 para suporte do comparador	440858
Parafuso de ajuste M4x0,35 para suporte do comparador	440859
Suporte para comparador	440860
Pé de suporte Tipo 1	440868 1