

Paquímetro digital de oficina TWIN-CAL IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 500mm



Dados do pedido

Número do pedido	415358 500
GTIN	7630041106367
Classe de artigo	45A

Descrição

Modelo:

Grande visor digital de 11 mm, caixa "Soft touch", desligamento automático (2h), interface TLC-TWIN para transferência de dados. Tempo de funcionamento aprox. 12 000 horas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 500 mm
Calibração	A1
Comprimento do bico	150 mm
Ø da extensão de medição interior	20 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Leitura	0,0005 polegada
Leitura	0,01 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032

Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Interface	TESA Link Connector TLC
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021010 500
CalibraçãoPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021000 500

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Cabo de dados TLC, 2 m Tipo USB	498918 USB