

Ficha de dados

Mahr

Paquímetro digital MarCal com pontas de medição, Faixa de medição: 750



Dados do pedido

Número do pedido	415320 750
GTIN	4059192002947
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Leitura direta através de um ecrã digital grande claramente legível. Superfícies de medição finamente esmeriladas. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Leitura comutável	mm/polegada
Comprimento do bico	150 mm
Calibração	A1
Faixa de medição	0 - 750 mm
Ø da extensão de medição interior	20 mm
Leitura	0,0005 polegada
Leitura	0,01 mm

Ficha de dados

Limite de erro	0,05 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
embalagem	caixa estável
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415320-750>