

Paquímetro digital de oficina TWIN-CAL IP67 com pontas de medição, Faixa de medição: 800mm



Dados do pedido

Número do pedido	415357 800
GTIN	7630041106466
Classe de artigo	45A

Descrição

Modelo:

Grande visor digital de 11 mm, caixa "Soft touch", desligamento automático (2h), interface TLC-TWIN para transferência de dados. Tempo de funcionamento aprox. 12 000 horas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descrição técnica

Ø da extensão de medição interior	20 mm
Faixa de medição	0 - 800 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Calibração	A1
Comprimento do bico	150 mm
Leitura	0,0005 polegada
Leitura	0,01 mm

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021000 1000
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021010 1000

Acessórios

Cabo de dados TLC, 2 m Tipo USB	498918 USB
Cabo de dados TLC, 2 m Tipo D	498918 D
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032