

**DC.T 070204, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VM
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar