

Mitutoyo

Dados do pedido

Número do pedido	445135 600
GTIN	
Classe de artigo	44A

Descrição

Modelo:

Large, high contrast LCD display for easy, error-free reading (character height 10 mm). Rapid and precise adjustment using exact handwheel control. Robust, stable version with solid base and ergonomically shaped handle for effortless handling. Zero / ABS for zeroing in any position (e.g. comparative measurement) or return to absolute scale.

Descrição técnica

Secção transversal da coluna de medição	35×15 mm
Altura de marcação	600 mm
Largura da área dos pés	142 mm
Comprimento da área dos pés	181 mm
Peso	6,4 kg
Limite de erro	0,05 mm
Leitura	0,01 mm
Autonomia das pilhas de aprox.	2000 h

Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Calibração	E1
Tipo de produto	Altímetro e dispositivo de marcação

Prestações de serviços

CalibraçãoCalibre de altura/graminho faixa de medição máxima 1000	024630 1000
---	-------------

Acessórios

Cabo de ligação Tipo USB2	497080 USB2
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo D1	497100 D1
Cabo de ligação Tipo D2	497080 D2
Suporte quadrado	445180
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha 357	081560 357
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Cabo de ligação Tipo D1	497080 D1
Cunhal sobressalente, com ponta de metal duro para altura de marcação 300	443510 300
Emissor Tipo S1	498966 S1
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo D2	497100 D2
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo USB2	497100 USB2