

## Apalpador de arestas 3D com indicador luminoso curto, Ø do veio de fixação: 20mm



### Dados do pedido

Número do pedido	359075 20
GTIN	4045197383129
Classe de artigo	38D

### Descrição

#### Modelo:

A esfera de deteção montada na mola protege o aparelho de danos se for empurrado com demasiada força.

Peças funcionais temperadas e retificadas.

Precisão de toque  $\pm 0,01$  mm.

#### Função:

Quando a **esfera apalpadora entra em contacto** com a **peça metálica**, as pilhas iluminam a lanterna = deteção do ponto de referência.

#### Utilização:

- **Alinhar superfícies ou arestas de referência da peça.**
- **Determinar os pontos centrais do furo centrados no fuso de trabalho.**

Ao apalpar no eixo Z, o comprimento de referência deve ser determinado e considerado no aparelho de pré-ajuste.

#### Material fornecido:

Inclui pilha especial n.º 081560 A23.

### Descrição técnica

Ø da esfera apalpadora	10 mm
Ø do veio de fixação	20 mm
Comprimento total	118 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 A23
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Apalpador

---

## Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha A23	081560 A23
--	------------