

Parafuso de ranhura em T (12.9.) individual, Tipo: 1212160



Dados do pedido

Número do pedido	375310 1212160
GTIN	4020772087302
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.

Versão de alta resistência, classe de resistência = 12.9.

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Individualmente, sem porca e anilha.

Acessórios especiais:

Anilhas, ver n.º 375340 e porcas altas, ver n.º 375385.

Instrução:

- Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.

Descrição técnica

Largura da pedra e	18 mm
Altura k	7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Comprimento da rosca b	100 mm
largura da pedra estreita a	11,7 mm
Rosca G	M12
Comprimento L	160 mm
Tipo	787

Tipo de produto

Parafuso com ranhura