

Parafuso de ranhura em T (12.9.) individual, Tipo: 1010100



Dados do pedido

Número do pedido	375310 1010100
GTIN	4020772083922
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.

Versão de alta resistência, classe de resistência = 12.9.

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Individualmente, sem porca e anilha.

Acessórios especiais:

Anilhas, ver n.º 375340 e porcas altas, ver n.º 375385.

Instrução:

- **Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.**

Descrição técnica

Altura k	6 mm
Comprimento da rosca b	60 mm
Medida nominal das ranhuras em T	10 mm
largura da pedra estreita a	9,7 mm
Largura da pedra e	15 mm
Rosca G	M10
Comprimento L	100 mm
Tipo	787

Tipo de produto

Parafuso com ranhura