

## Parafuso de ranhura em T (12.9.) individual, Tipo: 2020315



### Dados do pedido

Número do pedido	375310 2020315
GTIN	4020772086459
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Modelo:**

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.

**Versão de alta resistência**, classe de resistência = 12.9.

**Norma:**

**DIN 787**

**Material fornecido:**

**Individualmente**, sem porca e anilha.

**Acessórios especiais:**

Anilhas, ver n.º 375340 e porcas altas, ver n.º 375385.

**Instrução:**

- **Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.**

### Descrição técnica

Altura k	12 mm
Comprimento da rosca b	190 mm
largura da pedra estreita a	19,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	20 mm
Largura da pedra e	32 mm
Rosca G	M20
Comprimento L	315 mm
Tipo	787

Tipo de produto

Parafuso com ranhura