

**Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Micrómetro externo digital em design compacto. Mostrador LCD extragrande (7,5 mm). Superfícies de medição com ponta de metal duro.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Descrição técnica

Passo do fuso	0,5 mm
Ø do fuso	6,35 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Leitura	0,001 mm
Calibração	B1
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável

Ficha de dados

Tipo de produto

Micrómetro externo