

**Micrómetro externo digital IP65 com saída de dados e tambor de roquete,
Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	421527 0-25
GTIN	4946368672861
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Micrómetros externos muito precisos. Visor LCD extragrande (7,5 mm) para leitura rápida e sem erros, bloqueio do teclado. Superfícies de medição com ponta de metal duro. **Design resistente a impactos.** Fuso de medição temperado e retificado. Com tambor de roquete.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. 357, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

N.º 421525 e 421527, cabo de dados n.º 497445.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 25 mm
Ø do fuso	6,35 mm
Passo do fuso	0,5 mm
Leitura	0,001 mm
Calibração	B1
Número de pilhas incluídas	1

Ficha de dados

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo