

Parafuso romboide, Medida nominal das ranhuras em T×Comprimento L: 22X80mm



Dados do pedido

Número do pedido	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

- Forjado
- Ranhuras em T retificadas, com rosca laminada.
- Temperado para classe de resistência 10.9.

Utilização:

Em mesas de máquinas longas, a instalação subsequente de um ponto de fixação é mais fácil. O parafuso de aperto é inserido na ranhura em T a partir de cima.

Descrição técnica

largura da pedra estreita a	21,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	22 mm
Comprimento da rosca b	55 mm
Largura da pedra e	35 mm
Altura k	14 mm
Rosca G	M20

Comprimento L	80 mm
Tipo	797
Losango	sim
Tipo de produto	Parafuso com ranhura