

## Parafuso romboide, Medida nominal das ranhuras em T×Comprimento L: 22X200mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375335 22X200
GTIN	4020772086817
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

- Forjado
- Ranhuras em T retificadas, com rosca laminada.
- Temperado para classe de resistência 10.9.

#### Utilização:

Em mesas de máquinas longas, a instalação subsequente de um ponto de fixação é mais fácil. O parafuso de aperto é inserido na ranhura em T a partir de cima.

### Descrição técnica

Largura da pedra e	35 mm
Medida nominal das ranhuras em T	22 mm
Comprimento da rosca b	120 mm
largura da pedra estreita a	21,7 mm
Altura k	14 mm
Rosca G	M20

Comprimento L	200 mm
Tipo	797
Losango	sim
Tipo de produto	Parafuso com ranhura