

## Arruela cónica Forma D, para rosca: M8



### Dados do pedido

Número do pedido	375355 M8
GTIN	4020772081867
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Modelo:**

Forma C e D temperadas por cementação, forma G temperada.

**Utilização:**

Compensação angular até 3° quando usado em conjuntos.

A forma D só deve ser usada sobre os furos para garantir que a anilha está totalmente assente.

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Descrição técnica

para rosca	M8
Ø do furo $d_2$	9,6 mm
Ø exterior $d_4$	17 mm
Espessura $h_3$	3,5 mm
Tipo	6319D
Tipo de produto	Arruela cónica

