

**Garant****Esquadro com base inoxidável, precisão 1, Comprimento do braço:  
300X200mm****Dados do pedido**

Número do pedido	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Classe de artigo	41G

**Descrição****Modelo:**

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Embalagem protetora para transporte seguro.

**Utilização:**

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

**Precisão:**

**DIN 875/1** – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

**Descrição técnica**

Secção transversal do braço	40×8 mm
Esquadria	0,025 mm
Comprimento do braço	300×200 mm
Calibração	F1

Norma	DIN 875
Precisão	1
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro com base

---

## Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 300X200	451600 300X200
--	----------------