



## Jogo de fios de medição de roscas, Ø do fio: 1,350mm



### Dados do pedido

Número do pedido	422490 1,350
GTIN	2050001063564
Classe de artigo	46P

### Descrição

**Modelo:**

Os fios de medição da rosca são temperados e finamente esmerilados, o suporte é cromado mate. Um anel de pressão no orifício de suporte garante um encaixe seguro e rotativo no fuso de medição.

**Utilização:**

Para determinar o Ø de flanco das roscas externas de acordo com o método de três fios em conjunto com um micrómetro externo ou uma bancada de medição de comprimento.

**Material fornecido:**

Um jogo é composto por um suporte cada com um fio de medição e um suporte com dois fios de medição numa caixa de plástico.

**Instrução:**

**Ao encomendar, é essencial especificar o Ø do fuso de medição** (6,35 mm/6,5 mm/6,8 mm/7,5 mm/8,0 mm).

### Descrição técnica

para passo de rosca P	2
para rosca	M14
Ø do fio	1,35 mm
Medida de verificação M conforme DIN 13 Folha 1	15,021 mm

Limite de erro	±1 µm
embalagem	caixa estável
Calibração	L16
Tipo de produto	Fio de medição de roscas
para fuso de Ø	6,35 mm
para fuso de Ø	6,5 mm
para fuso de Ø	6,8 mm
para fuso de Ø	7,5 mm
para fuso de Ø	8 mm

### Prestações de serviços

Calibração Fio de medição de roscas Tipo GMD	028900 GMD
Calibração DAkks Fio de medição de roscas Tipo GMD	028910 GMD