

Porca de fenda escalonada retificada, Medida da ranhura b₁ da máquina: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	375365 12
GTIN	4020772071561
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Utilização:

Estas porcas deslizantes são aparafusadas em pares nas ranhuras de alinhamento padronizadas de 20 mm de largura dos dispositivos. Ao mudar as porcas, é possível trabalhar com um dispositivo **em várias máquinas com diferentes larguras de ranhuras.**

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Precisão:

Medida b = ajuste h6.

Instrução:

Tam. 20 ver n.º 375370.

Descrição técnica

Medida da ranhura b ₁ da máquina	12 mm
Comprimento	22 mm
Medida da ranhura b ₂ do dispositivo	20 mm
para parafusos DIN 84, DIN 912	M6×10

Altura H	10 mm
Tipo	6322 A
Tipo de produto	Porca deslizante