

Arruela cónica Forma G, para rosca: M8



Dados do pedido

Número do pedido	375360 M8
GTIN	4020772081980
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Forma C e D temperadas por cementação, forma G temperada.

Utilização:

Devido ao seu grande diâmetro, a forma G também é adequada para fixação sobre a fenda em barras de fixação.

Compensação angular até 3° quando usado em conjuntos.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descrição técnica

Ø exterior d_5	24 mm
Espessura h_4	5 mm
para rosca	M8
Ø do furo d_2	9,6 mm
Tipo	6319G
Tipo de produto	Arruela cónica

