

Garant**Mordente de tração descendente, largura do mordente: 26****Dados do pedido**

Número do pedido	360084 26
GTIN	4045197482082
Classe de artigo	31O

Descrição**Utilização:**

As dimensões variáveis do ramal são possíveis devido às calhas de fixação cruzadas.

Indicado para:

Calha de fixação n.º 360080.

Nota:

Pode ser usado para calhas de aperto a partir da revisão 3 (ver figura)! A nervura nas calhas de aperto múltiplas não pode ter mais de 5 mm de largura.

Descrição técnica

Binário	6 Nm
Binário	25 Nm
Binário	17,5 Nm
Binário	12 Nm
Força de fixação	15 kN
Força de fixação	20 kN
Força de fixação	10 kN
Força de fixação	5 kN

largura do mordente	26 mm
curso máx.	3 mm
Parafuso tensor SW	6 mm
Parafuso do braço tamanho da chave ₁	4 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada