

**Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-13****Dados do pedido**

Número do pedido	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo. **Fuso rotativo**, sem superfície de apoio em metal duro, sem roquete, **modelo curto**.

Utilização:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.

Nota:

Tamanhos especiais a pedido.

Descrição técnica

Ø do fuso	5 mm
Ø da haste de alojamento	9,5 mm
Ø do tambor micrométrico	13 mm
Comprimento da haste de alojamento	9,5 mm
Faixa de medição (curso de medição)	0 - 13 mm
Comprimento total	58,5 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm

Ficha de dados

Tecnologia de medição	analógico
Calibração	B3
Tipo de produto	Cabeça micrométrica